



## HELI3MILL-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 25/4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

#### Reservedel:

Vendeskersplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $a_p$	3,4 mm
Ø $D_3$	21 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	2,9 grader
Udhængslængde $L_1$	25 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Serie	HELI3MILL
Ramplinglængde L for $\alpha_{maks}$	159,9 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{maks}$	49 mm
Antal skær Z	4
passende vendeskersplatter	TP..1003..
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	46,4 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Samlet længde L <sub>alt</sub>	120 mm
Producentbetegnelse	HM390 ETP D25-4-C25-10
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------