



HELI3MILL-hjørnefræser, Weldon-skaft, Ø DC/antal skær Z: 25/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigon-vendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeskersplatteskruesæt nr. **229695 1** (TX10, 3,2 Nm).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskersplatter	TP..1003..
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	46,4 mm
Skær-Ø D_C	25 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	95 mm
Cirkulær borefræsning a_p	3,4 mm
Udhængslængde L_1	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	49 mm
Ø D_3	21 mm

Ramplinglængde L for α_{maks}	159,9 mm
Serie	HELI3MILL
Ramplingvinkel α_{maks}	2,9 grader
Producentbetegnelse	HM390 ETP D25-3-W25-10
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Plunging
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 1	229695 1
----------------------------------	----------