



## HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 100/12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Artikelklasse	19D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

#### Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Teknisk beskrivelse

Antal vendeskærsplatter	12
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	12
Serie	HELISLOT
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	25 mm
Holdeboring-Ø	32 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	14 mm
Slidsbredde $a_p$	10 mm
Producentbetegnelse	SDN D100-10-32-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------