

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 125/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Antal vendeskærplatter	14
Holdeboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	125 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	14 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	34 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	14
Slidsbredde a_p	10 mm
Producentbetegnelse	SDN D125-10-40-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3	229695 3
-----------------------------------	----------