

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	18
Antal vendeskærplatter	18
Holdeboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	14 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{\text{e maks}}$	51 mm

Skær-Ø D <sub>c</sub>	160 mm
Slidsbredde a <sub>p</sub>	10 mm
Producentbetegnelse	SDN D160-10-40-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------