



HELI3MILL-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø DC/antal skær Z: 40/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Processikkert hjørnefræsesystem til et bredt anvendelsesspektrum. Udførelser i to systemstørrelser med skærekantlængder på 10 og 15 mm. Optimalt støttede Trigonvendeskersplatter i sædet garanterer ægte 90°-skuldre. Ideelt egnet til opgaver med cirkulær borefræsning og ramping.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	79 mm
Rampinglængde L for α_{maks}	357,26 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	130 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	75 mm
Serie	HELI3MILL
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
Ø D_3	35,6 mm
Antal skær Z	4
Skær-Ø D_c	40 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm

Udhængslængde L_1	30 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,1 grader
Producentbetegnelse	HM390 ETD D040-4-C32-15
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Plunging
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	229696 1
------------------------------------	----------