

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HELISLOT
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 090408-PNTN
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f_z$	0,15 mm
Type	ST900
Geometri	PNTN

Producentbetegnelse	XNMU 090408-PNTN IC5400
Type	IC5400
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		