

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Slidsbredde a_p	14 mm
Skær-Ø D_c	125 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	33 mm
Holdeboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Antal vendeskærplatter	12

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	18 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	12
Producentbetegnelse	SDN D125-14-40-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------