

**TPKT 1003PDR, IC845, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Antal skift/skær	3
Tilspænding f_z	0,13 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Type	IC845
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		