

**SYHU 0704ADN, IC830, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	DOVEIQMILL
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	ADN
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADN

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	130 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		