


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELISLOT
Tilspænding f_z	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 130608PNN-MM
Type	ST900
Geometri	PNN-MM

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Type	IC5400
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		