

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånafbrydning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Plattestyrke E	4,76 mm
Tilspænding f_z pr. tand	0,2 mm
Geometri	ADN-MM
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO-kode, vendeskærsplade	SYHU 0704ADN-MM

Type	IC5400
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		