

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HELISLOT
Tilspænding $f_z$	0,1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 130608PNN-MM
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST1400
Geometri	PNN-MM

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNN-MM IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		