

**SYHU 0704ADN-MM, IC830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånafledning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometri	ADN-MM
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704ADN-MM

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		