


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for  $a_e$  maks

**Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
Tilspænding $f_z$	0,1 mm
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometri	PNN-MM

Producentbetegnelse	XNMU 130608PNN-MM IC330
Type	IC330
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		