

**TPCT 1003PDR, IC808, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	3
Tilspænding f_z	0,15 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPCT 1003PDR IC808

Type	IC808
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	260 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		