

**TPKT 1003PDR-MP, IC830, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226512 UNI
GTIN	7291075313574
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Serie	HELI3MILL
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 1003PDR-MP
Geometri	PDR-MP
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Type	IC830

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		