


**XNMU 090408-PNTN, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELISLOT
Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNMU 090408-PNTN
Tilspænding $f_z$	0,1 mm
Geometri	PNTN

Producentbetegnelse	XNMU 090408-PNTN IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdatab**

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
våd, maksimal	egnet		