

**XNMU 040310T, IC808, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221209 UNI
GTIN	7291075393446
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplade med 4 skærekanten. Med sideskær.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\text{ maks}} = 0,8 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplade	XNMU 040310T
Serie	LOGIQ4FEED
Type	UNI
Hjørneradius	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p\text{ maks}}$ .	1,8 mm
Geometri	T
Producentbetegnelse	FFX4 XNMU 040310T IC808

Type	IC808
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	190 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		