

**TPKT 100316PDR, IC830, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226516 UNI
GTIN	7291075313802
Artikelklasse	19A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	HELI3MILL
ISO-kode, vendeskærsplatte	TPKT 100316PDR
Hjørneradius	1,6 mm
Antal skift/skær	3
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TPKT 100316PDR IC830
Type	IC830

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		