

**TDKT 1505PDR, IC830, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z	0,21 mm
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 1505PDR
Type	ST1400
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		