

**TDCT 1505PDR, IC830, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDCT 1505PDR
Serie	HELI3MILL
Tilspænding f_z	0,2 mm
Antal skift/skær	3
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	PDR

Producentbetegnelse	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		