

**TDKT 1505PDR-FW, IC830, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226582 UNI
GTIN	7291075312928
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre. Med rouletteringsprofil til skrubbearbejdning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Når den monteres, øges værktøjsdiametere D_c med ca. 1 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	3
Serie	HELI3MILL
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 1505PDR-FW
Type	UNI
Geometri	PDR-FW

Producentbetegnelse	HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		