

**SYHU 0704DN-MM, IC808, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrudning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. Vejledende værdier for $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Serie	DOVEIQMILL
Plattestyrke E	4,76 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Geometri	ADN-MM
Producentbetegnelse	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-kode, vendeskærsplatte	SYHU 0704DN-MM
Type	IC808

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		