

**TDKT 150524-PDR, IC830, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	226586 UNI
GTIN	7291075312836
Artikelklasse	19A

Beskrivelse**Udførelse:**

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanten. Aksial og radial positivt skæredesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Serie	HELI3MILL
ISO-kode, vendeskærsplatte	TDKT 150524-PDR
Hjørneradius	2,4 mm
Antal skift/skær	3
Geometri	PDR
Producentbetegnelse	HM390 TDKT 150524-PDR IC830

Type	IC830
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		