

**VCMT 160404, Type: IC807****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Artikelklasse	26B

**Beskrivelse****Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Spånbryder	F3P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 245 m/min
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Type	IC807
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,8 mm

Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Serie	ISOTURN
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Producentbetegnelse	VCMT 160404-F3P IC807
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning