


**CNMG 120404, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	F3P
Type	IC8150
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm
Producentbetegnelse	CNMG 120404-F3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning