


**CNMG 120404, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	F3P
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	IC8250
Producentbetegnelse	CNMG 120404-F3P IC8250
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning