


**CNMG 120412, Type: IC8150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Spånbryder	M3P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	IC8150
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

Hjørneradius	1,2 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Producentbetegnelse	CNMG 120412-M3P IC8150
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning