

**CNMG 120408, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,85 mm
Antal skift/skær	4
Spånbrøder	M3M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	IC6025
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,17 - 0,5 mm/o
Producentbetegnelse	CNMG 120408-M3M IC6025
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning