

**DNMG 150608, Type: IC6025****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250731 IC6025
GTIN	7291075341911
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 230 m/min
Type	IC6025
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	F3M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Producentbetegnelse	DNMG 150608-F3M IC6025
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning