

**DNMG 150608, Type: IC8250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250731 IC8250
GTIN	7291075320022
Artikelklasse	26B

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150608
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 380 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,08 - 0,25 mm/o
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	F3P
Skæredybde a_p	0,4 - 3,5 mm

Type	IC8250
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	let afbrudt
Producentbetegnelse	DNMG 150608-F3P IC8250
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning