


**WNMG 080408, Type: IC8150****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251991 IC8150 |
| GTIN | 7291075319361 |
| Artikelklasse | 26B |

Beskrivelse**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------------|------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 180 - 400 m/min |
| Primær anvendelse | P |
| Skæredybde a_p | 0,4 - 2,5 mm |
| Tilspænding f | 0,08 - 0,25 mm/o |
| Spånbrøder | F3P |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning |
| Skærebetingelse | kontinuerlig |
| Antal skift/skær | 6 |
| ISO-kode, vendeskærsplade | WNMG 080408 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Type | IC8150 |
| Hjørneradius | 0,8 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Producentbetegnelse | WNMG 080408-F3P IC8150 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |