

Garant**Skivefræser med krave Bredde $a_p = 6 \text{ mm}$, $\varnothing D: 63 \text{ mm}$** **Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218564 63
GTIN	4045197462466
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.

Der kan fås skivefræsere op til $\varnothing D = 200 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Krave- $\varnothing d_1$	40 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	10,5 mm
Kravelængde L_1	15 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Skær- $\varnothing D_c$	63 mm

effektivt skærantal Z_{eff}	3
Samlet længde L_{alt}	50 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
Antal vendeskærsplatter	6
Skafatudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1203
Vendeplatteskruesæt	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219950
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2