

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Antal vendeskærsplatter	12
Holdeboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Slidsbredde $a_p$	16 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	6
Skær-Ø $D_c$	125 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	20 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	33 mm
Producentbetegnelse	SDN D125-16-40-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------