

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Artikelklasse	19D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	26 mm
Skær-Ø $D_c$	200 mm
Serie	HELISLOT
Holdeboring-Ø	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	59 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	8

Slidsbredde a <sub>p</sub>	20 mm
Antal vendeskærsplatter	16
Producentbetegnelse	SDN D200-20-50-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------