



HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 160/7mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Teknisk beskrivelse

Serie	HELISLOT
Antal vendeskærplatter	14
effektivt skærantal Z_{eff}	7
Samlet længde L_{alt}	20 mm
Slidsbredde a_p	16 mm
Skær-Ø D_c	160 mm

Holdeboring-Ø	40 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	50,5 mm
Producentbetegnelse	SDN D160-16-40-XN13
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	229697 1
---------------------	----------