


**HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	5
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	40 mm
Antal vendeskærplatter	10
Serie	HELISLOT
Skær-Ø D_c	80 mm
Holdeboring-Ø	22 mm

Kravelængde L_1	27 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	22,5 mm
Slidsbredde a_p	12 mm
Producentbetegnelse	FDN D080-12-22-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3	229695 3
-----------------------------------	----------