



HELISLOT skivefræser med flange, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Artikelklasse	19D

Beskrivelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Antal vendeskærplatter	18
effektivt skærantal Z_{eff}	9
Skær-Ø D_c	160 mm
Serie	HELISLOT
Holdeboring-Ø	40 mm

Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	45 mm
Kravelængde L_1	35 mm
Slidsbredde a_p	12 mm
Producentbetegnelse	FDN D160-12-40-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 5 dele Type 3	229695 3
-----------------------------------	----------