

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	80 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	20 mm
Serie	HELISLOT
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	16 mm
Antal vendeskærplatter	10
effektivt skærantal Z_{eff}	5

Holdeboring-Ø	27 mm
Slidsbredde a _p	12 mm
Producentbetegnelse	SDN D080-12-27-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------