

**HELISLOT skivefræser uden flange, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Artikelklasse	19D

Beskrivelse**Udførelse:**

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Teknisk beskrivelse

effektivt skærantal Z_{eff}	6
Maks. indskæringsdybde $a_{\text{e maks}}$	25 mm
Antal vendeskærplatter	12
Skær-Ø D_c	100 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	16 mm

Serie	HELISLOT
Slidsbredde a _p	12 mm
Producentbetegnelse	SDN D100-12-32-XN09
Skaftudførelse	med boring
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt5 dele Type 3	229695 3
----------------------------------	----------