

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 14 mm, Ø D: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218568 80
GTIN	4045197530592
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Advarsel:**

**For at opnå en plan notbund skal der anvendes neutrale, venstre og højre vendeskærsplatter, hvor den neutrale plade monteres på den midterste række platteholdere.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**. Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX

Holdeboring-Ø	22 mm
Krave-Ø $d_1$	40 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	20 mm
effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	2
Kravelængde $L_1$	15 mm
Antal vendeskærsplatter	6
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1205
Vendeplatteskruesæt	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219983
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2