

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 16 mm, Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218569 160    |
| GTIN                | 4045197530677 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Advarsel:**

**For at opnå en plan notbund skal der anvendes neutrale, venstre og højre vendeskærplatter, hvor den neutrale plade monteres på den midterste række platteholdere.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**. Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Krave-Ø d <sub>1</sub> | 70 mm  |
| Skær-Ø D <sub>c</sub>  | 160 mm |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Holdeboring-Ø                               | 40 mm                 |
| effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$        | 5                     |
| passende vendeskærsplatter                  | SNHX                  |
| Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$ | 41,2 mm               |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$           | 50 mm                 |
| Antal vendeskærsplatter                     | 15                    |
| Skafudførelse                               | med boring            |
| Indvendig køling                            | nej                   |
| Værktøjsudskiftning                         | PowerCard             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte                  | SN.. 1207             |
| Vendeplatteskruesæt                         | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkttype                                 | Skivefræser           |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219983      |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219984      |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm       | 211750 2,2  |