

Garant**Dykfræser 93°, med boring, Ø D / antal skær Z: 42/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211807 42/3
GTIN	4045197647191
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skær-Ø D _c	42 mm
Samlet længde L _{i alt}	55 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	78 mm
Rampingvinkel α _{maks}	5,3 grader
Cirkulær borefræsning a _p	8 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	32,34 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7