

Garant**SNHX 1102 neutral, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218571 ST900
GTIN	4045197655998
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 4 mm

Type: HB7525

Tilspænding f_z pr. tand: 0,08 mm

Fasbredde: 0,15 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,08 mm
Type	ST900
Fasbredde	0,15 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1102
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	2,3 mm

Til slidsbredde a _p	4 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning