

Garant**Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 1,8Nm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211750 1,8
GTIN	4045197643865
Artikelklasse	21B

Beskrivelse**Udførelse:**

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

Funktion:

Når momentet nås, udløses skruetrækker både **hørbart og mærkbart**. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

I forbindelse med **1/4 tomme bits** med **C 6,3-** eller **E 6,3-skaft**, f.eks. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Leveres **uden** bit.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Indstillet moment	1,8 Nm
Klingelængde	50 mm
Målenøjagtighed, moment	±15 %
Bitholder	D 6,3
Bitholder	F 6,3
Feedback	udløsning
Justeringsmulighed udløsningsværdi	ikke justérbar
Målemetode	Moment
Indstilling af udløsningsværdi	forudindstillet
Norm	DIN EN ISO 6789
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Samlet længde L	107 mm
Reverserbar aflæsning	Nm
Udløsningsprincip	mekanisk langvejsudløsning
Tilspændingsretning	Højrespænding
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Produkttype	Momentskruetrækker

Tilbehør

„TQ-Station“ - opbevaringsstation til
momentskruetrækkere

659964