

**Garant****Skivefræser med krave Bredde ap = 8 mm, Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218565 160    |
| GTIN                | 4045197530288 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.  
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

**Teknisk beskrivelse**

|  |         |
|--|---------|
| Holdeboring-Ø                              | 40 mm   |
| Skær-Ø D <sub>c</sub>                      | 160 mm  |
| Maks. indskæringsdybde a <sub>e maks</sub> | 41,2 mm |
| effektivt skærantal Z <sub>eff</sub>       | 8       |
| Krave-Ø d <sub>1</sub>                     | 70 mm   |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$  | 50 mm                 |
| passende vendeskærsplatter | SNHX                  |
| Antal vendeskærsplatter    | 16                    |
| Skaftudførelse             | med boring            |
| Indvendig køling           | nej                   |
| Værktøjsudskiftning        | PowerCard             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 12045            |
| Vendeplatteskruesæt        | 219978 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkttype                | Skivefræser           |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm        | 211750 2,2  |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219978      |