



## TANGGRIP TAG N-C skæreindsatser, IC5400, Stikbredde w / hjørneradius R: 4/0,24mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273630 4/0,24
GTIN	7291075213553
Artikelklasse	26A

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Det bedste valg til ISO-P. Middel til høj tilspænding.

**Anvendelse:**

Til af- og indstikning.

**Passer til:**

Skærholder nr. 273610 – 273614.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

### Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	4 mm
Hjørneradius R	0,24 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance stikbredde w	0,04 mm
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N4C IC5400
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	C
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC5400
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning