



TANGGRIP TAG N-C skæreindsatser, IC1030, Stikbredde w / hjørneradius R: 2/0,2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	273628 2/0,2
GTIN	7291075212990
Artikelklasse	26A

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Det bedste valg til ISO-P. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610 – 273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	2 mm
Hjørneradius R	0,2 mm
Tolerance stikbredde w	0,04 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,16 mm/o
Serie	TANGGRIP-PL

Producentbetegnelse	TAG N2C IC1030
Antal skift/skær	1
Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbrøder	C
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	IC1030
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning