



TANGGRIP TAG N-C skæreindsatser, IC5400, Stikbredde w / hjørneradius R: 3,05/0,2mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 273630 3,05/0,2 |
| GTIN | 7291075213560 |
| Artikelklasse | 26A |

Beskrivelse

Udførelse:

Spånbrydere med udformet beskyttelsesfas. Det bedste valg til ISO-P. Middel til høj tilspænding.

Anvendelse:

Til af- og indstikning.

Passer til:

Skærholder nr. 273610 – 273614.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-----------------|
| Stikbredde W | 3,05 mm |
| Hjørneradius R | 0,2 mm |
| Tolerance stikbredde w | 0,04 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,25 mm/o |
| Serie | TANGGRIP-PL |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Producentbetegnelse | TAG N3C IC5400 |
| Antal skift/skær | 1 |
| Skæremateriale | HM |
| Vendeskærsplatteprofil | neutral |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning |
| Primær anvendelse | P |
| Skærebetingelse | let afbrudt |
| Spånbryder | C |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 60 - 180 m/min |
| Type | IC5400 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |